



# BISELADORA

## PARA BISELAR TUBOS DE PLÁSTICO



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para biselar tubos de plástico.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Para tubos de plástico de PVC, PVC-C, ABS, PP y PE. Adecuada para diámetros de  $16 \leq 63$  mm.

### CARACTERÍSTICAS

- Forma un borde biselado de 15°
- Mejora la penetración del adhesivo dentro de la unión

### PREPARACIÓN

**Requisitos de las superficies:** Los tubos sintéticos deben estar limpios, secos y libres de grasa.

### APLICACIÓN

#### Modo de empleo:

En la biseladora se encuentran integrados 5 aros adaptadores para # 20, 25, 32, 40 y 50 mm. Para colocarlos: desenroscar los tornillos. Colocar los aros adaptadores para el diámetro deseado (p. ej., para el diámetro de 40 mm, colocar el aro adaptador del diámetro de 50 y 40). Apretar el tornillo (solo hasta los aros adaptadores). Los otros aros adaptadores pueden colocarse en la parte posterior de la biseladora. Colocar la biseladora por encima del tubo y girarla hasta que todo el tubo disponga de un borde de 15°.

**Puntos de atención:** No ejercer presión sobre el tubo.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.