



POLY MAX® HIGH TACK V-DÜSE

ZUM VERARBEITEN VON POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS IM SCHLAUCHBEUTEL.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Düse mit spezieller V-Öffnung zum Verarbeiten von Poly Max® High Tack Express im Schlauchbeutel. Nur für die Verwendung mit dem Poly Max® Austraggerät für Schlauchbeutel geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH

Düse mit spezieller V-Öffnung zum Verarbeiten von Poly Max® High Tack Express im Schlauchbeutel.

EIGENSCHAFTEN

- Düse mit spezieller V-Öffnung zum optimalen Auftragen des Klebstoffes
- Perfekte und gleichmäßige Verteilung des Klebstoffes
- Trägt zu extra hoher Anfangshaftung bei

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Entfernen Sie den Dichtring an der vorderen Seite des Austraggeräts. Befestigen Sie die V-Düse mit einem Klick am Dichtring. Drücken und halten Sie den Sofort-Stopp Knopf und ziehen Sie den Metallstab nach hinten. Legen Sie den Schlauchbeutel in das Austraggerät ein. Den Schlauchbeutel direkt hinter der Dichtplombe aufschneiden z. B. mit einer Zange. Drehen Sie den Dichtring wieder auf das Austraggerät. Drücken Sie erneut den Sofort-Stopp Knopf und drücken Sie den Metallstab gegen den Schlauchbeutel.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.